

**HOLEX****Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen, bez provrta, prikladno za strmi konus: 30****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308760 30
GTIN	4045197648013
Razred artikla	32Z

**Opis****Opis:**

Držać alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrtna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

**Upotreba:**

Za alate sa strmom konusnom drškom **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

**Napomena:**

**Zabrtvljeno** – s O-prstenom.

Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

**Tehnički opis**

L <sub>1</sub>	23 mm
prikladno za strmi konus	30
maksimalni pritezni moment	20 Nm
Navoj M	M12
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 30
Ukupna duljina	43 mm
Ø glave d <sub>1</sub>	11 mm
Ø vijenca D	16,5 mm

Širina ključa	13 mm
Svojstvo provrta	bez provrta
norma steznog vijka	MAS 403
Vrsta proizvoda	stezni vijak

---

## Pribor

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 30	308835 30
--	-----------