

**Garant****Povlačni vijak zabrtvljen, bez provrta, prikladno za strmi konus: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308660 40
GTIN	4045197151001
Razred artikla	31Z

**Opis****Opis:**

Držać alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

**Upotreba:**

- **Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).**
- **U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).**

**Napomena:**

**Zabrtvljeno** – s O-prstenom.

Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

**Tehnički opis**

maksimalni pritezni moment	50 Nm
Ø glave d <sub>1</sub>	18,95 mm
prikladno za strmi konus	40
Navoj M	M16
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 40
Ø vijenca D	22,5 mm

Ukupna duljina	44,5 mm
L <sub>1</sub>	16,25 mm
Širina ključa	18 mm
Svojstvo provrta	bez provrta
norma steznog vijka	ISO 7388
Vrsta proizvoda	stezni vijak

## Pribor

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
--	-----------