

**HOLEX****Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen, bez provrta, prikladno za strmi konus: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308760 40
GTIN	4045197151087
Razred artikla	32Z

**Opis****Opis:**

Držać alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrtna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

**Upotreba:**

Za alate sa strmom konusnom drškom **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

**Napomena:**

**Zabrtvljeno** – s O-prstenom.

Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

**Tehnički opis**

Navoj M	M16
prikladno za strmi konus s kodiranim bojom	SK 40
L <sub>1</sub>	35 mm
Ukupna duljina	60 mm
prikladno za strmi konus	40
maksimalni pritezni moment	50 Nm
Ø glave d <sub>1</sub>	15 mm
Ø vijenca D	23 mm

Širina ključa	19 mm
Svojstvo provrta	bez provrta
norma steznog vijka	MAS 403
Vrsta proizvoda	stezni vijak

## Pribor

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308835 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308825 40