

SWISS TOOLS

Prihvat držača za unutarnje tokarenje lijevi, PSC, Ø drške / veličina pločice Ø - dimenzija A: 50/11-90mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320396 50/11-90
GTIN	2050001715746
Razred artikla	36D

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Zamjenski dijelovi br. 320610 – 320626 navedeni su na popisu zamjenskih dijelova. Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

Razmak vrhova osovina f	17 mm
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Veličina pločice	11
Rezervni dio	S05
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Minimalni Ø predbušenja D ₁ min	32 mm
Ø drške	50 mm
Korisna duljina L _N	70 mm
Prihvat	PSC
Primjena	lijevi
Norma prihvata	ISO 26623-1

Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje