

**Stezna glava za ER čahure oblik ADB, BT 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302780 16
GTIN	4250122612254
Razred artikla	36E

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

Sve drške su brunirane.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 oblik A i oblik B**.

Dio isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Rezervna ER matica: 16

ER stezni ključ: 16

Tehnički opis

Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
za ER stezna kliješta	16

Rezervna ER matica	16
ER stezni ključ	16
Vanjski Ø D	28 mm
Prihvat	BT 40 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308921 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308922 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s brtvom	309014
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308922 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308920 9

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308922 4
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom	309164
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308922 8
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308922 6
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309160
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309165
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308922 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308922 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308921 6
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308921 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308921 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40