



## Samostezna glava za bušenje Spiro, tip: 160/16



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	341010 160/16
GTIN	4019208009438
Razred artikla	39R

### Opis

#### Izvedba:

**Visoko učinkovita** tročeljusna glava za bušenje precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

#### Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

#### Standard:

**DIN 238**

### Tehnički opis

Tip	160/16
Duljina glave svrdla zatvorena	109 mm
Konus stezne glave	B 16
Stezni raspon	3 - 16 mm
najveći konus stezne glave Ø	15,733 mm
Duljina glave svrdla otvorena	95,5 mm
Vanjski Ø	56 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja

