



Samostezna glava za bušenje Spiro, tip: 160/18



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	341010 160/18
GTIN	4019208009445
Razred artikla	39R

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovita tročeljusna glava za bušenje precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:

DIN 238

Tehnički opis

Stezni raspon	3 - 16 mm
Konus stezne glave	B 18 skraćén
najveći konus stezne glave Ø	17,431 mm
Duljina glave svrdla otvorena	95,5 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	109 mm
Tip	160/18
Vanjski Ø	56 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja

