

Garant**Samostezna glava za bušenje samostezne čeljusti s dijamantnom prevlakom, tip: 130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341050 130
GTIN	4045197191564
Razred artikla	31K

Opis**Izvedba:**

Sa **samosteznim čeljustima s dijamantnom prevlakom.**

Upotreba:

Posebno prikladna **za stezanje svrdala od tvrdog metala** (skupina 12) i **svrdla s tvrdom drškom**. Na ručnim bušilicama i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama u prihvatu art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:

DIN 238

Napomena:

Koristite visoko precizne prihvate art. 342600.

Tehnički opis

najveći konus stezne glave Ø	15,733 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	103 mm
Konus stezne glave	B 16
Tip	130
Stezni raspon	1 - 13 mm
Duljina glave svrdla otvorena	91 mm

Vanjski Ø	50 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja