

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Samostezna glava za bušenje, tip: 160/16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341000 160/16
GTIN	4045197308351
Razred artikla	33A

Opis**Izvedba:**

Visoko učinkovita tročeljusna glava za bušenje precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:**DIN 238****Tehnički opis**

Stezni raspon	3 - 16 mm
Konus stezne glave	B 16
Duljina glave svrdla zatvorena	109 mm
Tip	160/16
najveći konus stezne glave Ø	15,733 mm
Duljina glave svrdla otvorena	95,5 mm
Vanjski Ø	56 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja

