

SWISS TOOLS

Prihvat držača za unutarnje tokarenje lijevi, PSC, Ø drške / veličina pločice Ø - dimenzija A: 63/11-140mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320396 63/11-140
GTIN	2050001712493
Razred artikla	36D

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Zamjenski dijelovi br. 320610 – 320626 navedeni su na popisu zamjenskih dijelova. Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

Veličina pločice	11
Razmak vrhova osovine f	27 mm
Duljina izboja A-dimenzija	140 mm
Minimalni Ø predbušenja D ₁ min	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Rezervni dio	S05
Ø drške	63 mm
Korisna duljina L _N	118 mm
Prihvat	PSC
Primjena	lijevi
Norma prihvata	ISO 26623-1

Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Umetak br. 7 tip P05	320618 P05
Prsten mlaznice br. 5 tip D07	320613 D07
Koljenasta poluga br. 4 tip P02	320612 P02
Stezni vijak br. 3 tip D07	320611 D07
Visokotlačna mlaznica (HP) tip 63	320001 63
Koljenasta poluga br. 4 tip P06	320612 P06
Umetak br. 7 tip P02	320618 P02
Umetak br. 7 tip P06	320618 P06
Stezna vilica br. 6 tip D07	320614 D07
Umetak br. 7 tip P01	320618 P01
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P05	320610 P05
Koljenasta poluga br. 4 tip P05	320612 P05
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P06	320610 P06
Koljenasta poluga br. 4 tip P04	320612 P04
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P01	320610 P01
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P04	320610 P04
Koljenasta poluga br. 4 tip P01	320612 P01
Umetak br. 7 tip P04	320618 P04
Stezni vijak br. 3 tip P05	320611 P05
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P02	320610 P02
Stezni vijak br. 3 tip P06	320611 P06
Stezni vijak br. 3 tip P02	320611 P02
Stezni vijak br. 3 tip P01	320611 P01

