



## Samostezna glava za bušenje Spiro, tip: 65/12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	341010 65/12
GTIN	4019208195124
Razred artikla	39R

### Opis

#### Izvedba:

**Visoko učinkovita** tročeljusna glava za bušenje precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

#### Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

#### Standard:

**DIN 238**

### Tehnički opis

Tip	65/12
Konus stezne glave	B 12
najveći konus stezne glave Ø	12,056 mm
Stezni raspon	0,5 - 6,5 mm
Duljina glave svrdla otvorena	61,5 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	68 mm
Vanjski Ø	34 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja

