

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Samostezna glava za bušenje, tip: 15****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341000 15
GTIN	4045197308252
Razred artikla	33A

Opis**Izvedba:**

Visoko učinkovita tročeljusna glava za bušenje precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi. S nonijusom za prednamještanje mikro svrdala i za adapter za mikro svrdla art. 341200.

Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:**DIN 238****Tehnički opis**

Stezni raspon	0,2 - 1,5 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	37 mm
Tip	15
Duljina glave svrdla otvorena	35 mm
Konus stezne glave	B 6
najveći konus stezne glave Ø	6,35 mm
Vanjski Ø	19 mm

Vrsta proizvoda

Glava za bušenje bez zaključavanja