

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Samostezna glava za bušenje, tip: 30****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341000 30
GTIN	4045197308269
Razred artikla	33A

Opis**Izvedba:**

Visoko učinkovita tročeljusna glava za bušenje precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:**DIN 238****Tehnički opis**

Tip	30
Duljina glave svrdla otvorena	44 mm
Konus stezne glave	B 10
najveći konus stezne glave Ø	10,094 mm
Stezni raspon	0,2 - 3 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	47,5 mm
Vanjski Ø	24 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja

