



Samostezna glava za bušenje Spiro, tip: 100/12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	341010 100/12
GTIN	4019208009407
Razred artikla	39R

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovita tročeljusna glava za bušenje precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:

DIN 238

Tehnički opis

Duljina glave svrdla otvorena	80 mm
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Konus stezne glave	B 12
Duljina glave svrdla zatvorena	91,5 mm
najveći konus stezne glave Ø	12,056 mm
Tip	100/12
Vanjski Ø	43 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja

