



Stezna glava za ER čahure oblik ADB, BT 50 A = 160, za veličinu ER čahura: 16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302830 16
GTIN	4250122615408
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

Sve drške su brunirane.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 oblik A i oblik B**.

Dio isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 160 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Rezervna ER matica: 16

ER stezni ključ: 16

Tehnički opis

ER stezni ključ	16
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
za ER stezna kliješta	16

Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Rezervna ER matica	16
Vanjski Ø D	28 mm
Prihvat	BT 50 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308922 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s brtvom	309014
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7

Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom	309164
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308922 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308921 6
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309160
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308922 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
	308922 3

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm

Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom i rashladnim kanalom

309165

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm

308901 1

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm

308920 6

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm

308906 5

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm

308921 5

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308765 50

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm

308906 10

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm

308921 4

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308820 50

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm

308906 3

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm

309425 3,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm

308920 10

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm

308901 5

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm

308921 10

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm

308906 4

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm

308901 3

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm

308922 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm

308920 2

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm

308920 9

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm

308922 10

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm

308922 5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm

308920 5

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm

308906 6

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

308921 8

Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8