

**Stezna glava za ER čahure oblik ADB, BT 40 A = 160, za veličinu ER čahura: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302800 40
GTIN	4250122615378
Razred artikla	36E

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

Sve drške su brunirane.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 oblik A i oblik B**.

**Dio isporuke:**

Uključuje ER priteznu maticu.

**Dodatni pribor:**

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Napomena:**

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 3 - 26 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 160 mm

Vanjski Ø D: 63 mm

Rezervna ER matica: 40

ER stezni ključ: 40

**Tehnički opis**

ER stezni ključ	40
Stezni raspon	3 - 26 mm
za ER stezna kliješta	40

Rezervna ER matica	40
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Vanjski Ø D	63 mm
Prihvat	BT 40 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 20000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	308992 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309040 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308990 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309040 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308992 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308992 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	309040 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308990 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	309040 26
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308990 19
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309040 9
	308801 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm  
zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308990 13
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309434 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308990 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309040 13
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309434 12
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308992 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309040 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308990 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308992 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308990 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309040 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	308990 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309040 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	309040 25
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309040 15
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	309040 23
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309040 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308992 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308990 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 16 mm	309434 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308992 14

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308990 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	309040 24
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308990 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 14 mm	309434 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308990 7
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	309040 21
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309040 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308990 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309040 20
Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm	309320
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	308992 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	308990 25
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309434 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309040 19
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm	309028
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308992 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309040 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	308990 24
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308990 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	308990 23
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309434 6

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308990 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308990 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309040 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309434 9
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308990 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	308990 26
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309040 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	308990 21
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308990 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309040 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308992 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309040 18