

**Samostezna glava za bušenje Spiro, tip: 100/16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341010 100/16
GTIN	4019208196534
Razred artikla	39R

Opis**Izvedba:**

Visoko učinkovita tročeljusna glava za bušenje precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:

DIN 238

Tehnički opis

Konus stezne glave	B 16
Duljina glave svrdla zatvorena	91,5 mm
Duljina glave svrdla otvorena	80 mm
Tip	100/16
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
najveći konus stezne glave Ø	15,733 mm
Vanjski Ø	43 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja

