

**HOLEX****Stezna glava za tešku obradu, BT 40, Ø D1: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302865 32
GTIN	4045197549082
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- **Manje trenja zbog igličastog ležaja.**
- **Zaštićeno antikorozivnim premazom.**
- **Otporno na vodu i prašinu.**
- **Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.**
- **Fleksibilno područje stezanja s pomoću steznih čahura.**
- **Moment stezanja do 1000 Nm.**

**Tekst oblačića:**

Bočne površine s unutarnje strane učinkovito sprečavaju proklizavanje alata.

Velika radialna krutost postignuta preciznom i konstantnom silom sprečava proklizavanje i jamči veliku preciznost obrade te dugi vijek trajanja alata.

T-utori upijaju ulje i masnoću te je time osiguran siguran prijenos zakretnog momenta.

Mekano i lagano pokretanje stezne matice.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

**Dio isporuke:**

Uključuje steznu maticu.

**Dodatni pribor:**

C ključ br. 628400.<br>Povlačni vijak br. 308760 – 308795.

Stezna čahura br. 309566 – 309570.

**Tehnički opis**

Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400

68 / 75

Stezni $\varnothing D_1$	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	105 mm
Vanjski $\varnothing$ steznih kliješta D	66 mm
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 $\mu$ m
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za tešku obradu

## Pribor

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing$ d 14 mm	309576 14
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing$ d 6 mm	309576 6
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
C ključs kljunom za vanjski $\varnothing$ matice 68/75 mm	628400 68/75
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing$ d 20 mm	309576 20
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing$ d 25 mm	309576 25
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing$ d 16 mm	309576 16
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni $\varnothing$ d 8 mm	309576 8
	309576 10

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni  $\varnothing$  d  
10 mm

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308765 40

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni  $\varnothing$  d  
12 mm

309576 12

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308760 40