

**Stezna glava za ER čahure oblik ADB, BT 40 kratko, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 302760 32     |
| GTIN           | 4250122612285 |
| Razred artikla | 36E           |

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.  
Sve drške su brunirane.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 oblik A i oblik B**.

**Dio isporuke:**

Uključuje ER priteznu maticu.

**Dodatni pribor:**

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.  
Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Napomena:**

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski Ø D: 50 mm

Rezervna ER matica: 32

ER stezni ključ: 32

**Tehnički opis**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| ER stezni ključ       | 32 |
| za ER stezna kliješta | 32 |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Stezni raspon                              | 2 - 20 mm                         |
| Duljina izboja A-dimenzija                 | 70 mm                             |
| Rezervna ER matica                         | 32                                |
| Vanjski Ø D                                | 50 mm                             |
| Prihvat                                    | BT 40 kratko                      |
| Norma prihvata                             | ISO 7388-2                        |
| Norma prihvata                             | JIS B6339                         |
| Oblik                                      | ADB                               |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 20000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 µm                            |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Glava za stezna kliješta          |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm   | 308981 12 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm  | 308981 4  |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm                    | 309002 6  |
| Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm   | 309280    |
| Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                | 308765 40 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309432 6  |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm                    | 309002 8  |
| Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40  | 308812 40 |
| Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                | 308795 40 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm   | 309000 17 |
|   | 309002 12 |

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm

|  |           |
|--|-----------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm  | 308981 18 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm  | 308986 7  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm   | 309000 9  |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm                     | 309002 5  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm  | 308986 6  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm   | 308986 11 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm  | 308981 17 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm | 309432 11 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm  | 309001 4  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm   | 309001 12 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm | 309432 10 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm                     | 309002 7  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm   | 308986 18 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm  | 308981 19 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm   | 309001 13 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm   | 308981 8  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm  | 309001 5  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm  | 309000 13 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm  | 309000 15 |
| Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                 | 308806 40 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm  | 308986 5  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm  | 309000 16 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm   | 308986 16 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm                     | 309002 4  |

|   |            |
|---|------------|
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 19 mm                     | 309002 19  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm  | 309000 3   |
| Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                  | 308760 40  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm  | 308981 9   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm  | 308986 17  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm   | 308986 9   |
| Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                  | 308790 40  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm   | 309000 19  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm  | 309001 20  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm  | 309001 17  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm  | 309000 6   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm   | 309001 3   |
| Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom i rashladnim kanalom                   | 309285     |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm | 309432 4,5 |
| Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40                    | 308830 40  |
| ER stezni ključ za ER steznu glavu 32   | 309680 32  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm   | 308981 14  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm  | 309001 14  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm   | 309000 11  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm   | 308981 15  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm   | 309000 20  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm  | 309001 15  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm  | 308986 14  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm  | 308986 13  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm  | 309001 19  |
| Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm   | 309240     |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm   | 309001 8   |

|  |           |
|--|-----------|
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm | 309432 12 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm  | 309000 18 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm                    | 309002 18 |
| Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40  | 308810 40 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm  | 308981 13 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm  | 309432 8  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm   | 308986 12 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm  | 309000 14 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm                    | 309002 16 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm   | 308981 5  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm   | 309000 4  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm  | 309001 7  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm   | 308981 7  |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm                     | 309002 9  |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm                    | 309002 13 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm   | 309001 11 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm  | 308981 16 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                 | 308802 40 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm  | 308981 11 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm  | 308981 10 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm                    | 309002 20 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm  | 309432 7  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm   | 309000 8  |

|  |           |
|--|-----------|
| Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40               | 308801 40 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 17 mm                          | 309002 17 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm   | 309001 16 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm   | 308986 10 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm   | 308981 6  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm   | 308986 15 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm  | 308981 20 |
| Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm  | 309024    |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm  | 309001 9  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm  | 308986 4  |
| Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom   | 309284    |
| Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308820 40 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm  | 309000 10 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm                          | 309002 11 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm        | 309432 9  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm   | 309001 18 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm   | 308981 3  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm   | 309000 7  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm  | 308986 3  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm   | 309001 10 |
| Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40  | 308785 40 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm  | 309000 12 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm   | 308986 19 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm                           | 309002 3  |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm                          | 309002 10 |

|   |           |
|---|-----------|
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm | 309002 14 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm                                | 309000 5  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm                       | 308986 8  |
| Garnitura ER čahura od 8 dijelova, 4-16, 20 mm s brtvom                 | 309026    |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm | 309002 15 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm                       | 309001 6  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm                      | 308986 20 |