



Samostezna glava za bušenje Spiro, tip: 130



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	341010 130
GTIN	4019208009421
Razred artikla	39R

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovita tročeljusna glava za bušenje precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:

DIN 238

Tehnički opis

Duljina glave svrdla zatvorena	103 mm
Duljina glave svrdla otvorena	90,5 mm
Tip	130
Stezni raspon	1 - 13 mm
Konus stezne glave	B 16
najveći konus stezne glave Ø	15,733 mm
Vanjski Ø	50 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja

