

HOLEX**Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen, s provrtom, prikladno za strmi konus: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308795 40
GTIN	4045197532787
Razred artikla	32Z

Opis**Opis:**

Držać alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrtna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

Za alate sa strmom konusnom drškom **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Napomena:

Zabrtvljeno – s O-prstenom.

Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

Tehnički opis

Ukupna duljina	60 mm
Ø vijenca D	23 mm
Ø glave d ₁	15 mm
L ₁	35 mm
Navoj M	M16
prikladno za strmi konus	40
maksimalni pritezni moment	50 Nm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 40

Širina ključa	19 mm
Svojstvo provrta	s provrtom
norma steznog vijka	MAS 403
Vrsta proizvoda	stezni vijak

Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308835 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308825 40