



## Stezna glava za ER čahure Oblik ADB, BT 50 kratko, za ER stezna kliješta: 16 ER



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302820 16
GTIN	4250122615385
Razred artikla	36E

### Opis

#### Izvedba:

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

Sve drške su obrađene postupkom posmeđivanja. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 20000 min<sup>-1</sup>.

#### Upotreba:

Za pritezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 oblik A i oblik B**.

#### Dio isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

#### Dodatni pribor:

ER stezna kliješta br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309720.

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308806, AB stezni ključ br. 308820 – 308835.

#### Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Rezervna ER matica: 16

ER stezni ključ: 16

### Tehnički opis

Rezervna ER matica	16
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm

Stezni raspon	0,5 - 10 mm
za ER stezna kliješta	16
ER stezni ključ	16
Vanjski Ø D	28 mm
Prihvat	BT 50 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC

## Pribor

HP stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 4 mm	309371 4
ER stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK	308812 50
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ER stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom Nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ER stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK	308810 50
ER stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom Nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5

ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 9 mm	309370 9
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvilom i brizgaljkom	309165
Garnitura steznih čahura s brtvilom (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
HP stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 7 mm	309371 7
HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 8 mm	309370 8
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
ER stezna kliješta s brtvilom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 4 mm	308922 4
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309160
HP stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 5 mm	309371 5
HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 7 mm	309370 7
ER stezna kliješta s brtvilom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 10 mm	308922 10
HP stezna kliješta s brtvilom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 6 mm	309372 6
HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 2 mm	309370 2
HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 6 mm	309370 6
ER stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9
HP stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 3 mm	309371 3
HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 5 mm	309370 5
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
ER stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
Stezni ključ za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK	308830 50
HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 1 mm	309370 1
ER stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
HP stezna kliješta s brtvilom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 8 mm	309372 8

ER stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
Garnitura stezanih čahura (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 4 mm	308921 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom Nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom	309164
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER stezni ključ matica od 1/2 cola za ER steznu glavu 16	309700 16
HP stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 10 mm	309371 10
HP stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 9 mm	309371 9
ER stezna kliješta s brtvilom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7
HP stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 6 mm	309371 6
ER stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 6 mm	308921 6
ER stezni ključ za ER steznu glavu 16	309680 16
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
ER stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10
ER stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 8 mm	308921 8
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
HP stezna kliješta s brtvilom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 4 mm	309372 4
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom Nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 3 mm	309370 3
ER stezni ključ 1/2 cola – SW25 za ER steznu glavu 16	309720 16

ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
ER stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 5 mm	308921 5
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
ER stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4
ER stezna kliješta s brtvilom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 9 mm	308922 9
HP stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 8 mm	309371 8
ER stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ER stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 10 mm	309370 10
ER stezna kliješta s brtvilom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 6 mm	308922 6
ER stezna kliješta s brtvilom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 8 mm	308922 8
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6
HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 4 mm	309370 4
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
Stezni ključ za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK	308820 50
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 9 mm	308920 9
ER stezna kliješta s brtvilom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 3 mm	308922 3
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
ER stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s brtvom	309014
ER stezna kliješta s brtvilom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 5 mm	308922 5

Pritezni svornjak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308785 50