

HOLEX**Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen, s provrtom, prikladno za strmi konus: 50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308795 50
GTIN	4045197532794
Razred artikla	32Z

Opis**Opis:**

Držać alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrtna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

Za alate sa strmom konusnom drškom **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Napomena:

Zabrtvljeno – s O-prstenom.

Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

Tehnički opis

L ₁	45 mm
Navoj M	M24
maksimalni pritezni moment	150 Nm
prikladno za strmi konus	50
Ukupna duljina	85 mm
Ø glave d ₁	23 mm
Ø vijenca D	38 mm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 50

Širina ključa	30 mm
Svojstvo provrta	s provrtom
norma steznog vijka	MAS 403
Vrsta proizvoda	stezni vijak

Pribor

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308825 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50