

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P, BT 40, tip CP za ER: 11M



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302886 11M
GTIN	2050001701602
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

- Brušeni unutarnji i vanjski konus.
- Kružnost vrtnjei ponavljanja 3µm pri 3×D, maksimalno 50 mm.
- Vrlo jake sile stezanja zahvaljujući kompletnom nasjedanju steznih čahura u glavi i steznoj matici s prevlakom.
- Prigušenje vibracija pomoću steznih čahura i mase glave.
- Alternativno bez brtve s ER steznom maticom CP br. 309655 ili zabrtvljeni sustav s ER steznom maticom CP za brtvene prstene HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim prstenima HP br.309666 – 309668 (za IKZ, odnosno kao zaštita od prljavštine!).

Prednost:

Patentirani optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja spajaju se u stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

Upotreba:

Za precizno stezanje alata s cilindričnom drškom.

Dio isporuke:

Bez stezne matice i brtvenih prstena.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, ER čahura za HP br. 309368 – 309378 i za strojne ureznike br. 309402 – 309418 (ne Horex), ER stezne matice CP br. 309655; 309665, brtveni prsteni HP br. 309666 – 309668, ključ s kugličnim ležajem CP br. 309754; 309756.

Napomena:

- Glava CP steže samo nazivni Ø do Ø drške, tolerancija h10.
- Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.

Strategija rezanja: HSC

Oblik: ADB

Točnost rotacije ER čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru: $\leq 6 \mu\text{m}$

Točnost rotacije HP čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru: $\leq 3 \mu\text{m}$

Stezni raspon: 1 - 7 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski \varnothing D: 16 mm

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni raspon	1 - 7 mm
tip CP za ER	11M
Vanjski \varnothing D	16 mm
Oblik	ADB
Serija	Centro P
Točnost rotacije ER čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru	$\leq 6 \mu\text{m}$
Točnost rotacije HP čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru	$\leq 3 \mu\text{m}$
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min^{-1}
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	$\leq 6 \mu\text{m}$
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
--	-----------

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309369 4
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309369 5
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309368 5
CP ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ tip 11M	309756 11M
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309368 2
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 1 mm	309368 1
CP ključ s kugličnim ležajem tip 11M	309754 11M
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309369 6
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309368 3
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309369 3
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309368 4