

**Komplet papirnatih traka za prekrivanje, širina×Duljina (mm×m): 50X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083645 50X50
GTIN	4005801208538
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

tesakrepp® 4329 je **papirnata** tanka i **fleksibilna papirnata traka za prekrivanje od slabog krepa**, koja je vrlo otporna na rezanje i pruža srednju postojanost **lakova i ispuna**. Osim toga, također je prikladna za opće **radove pokrivanja i lakiranja** kod temperaturnih opterećenja do 70 °C.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

širina	50 mm
Oznaka proizvođača	tesakrepp® 4329
Debljina	0,13 mm
Boja	žućkasto
Duljina	50 m

Sposobnost širenja	10 %
s odvajajućim slojem (liner)	ne
količina ljepljivih traka	6
Vlačna čvrstoća	0,33 N/mm
ljepilo	Prirodni kaučuk
postojanost na temperaturi do	70 °C
relativna vlažnost u skladištu	50 - 70 %
Temperatura skladištenja	15 - 35 °C
Posebnost	moguć otisak
Posebnost	moguće ručno trganje
Posebnost	ponovno preradivo
Materijal nosača	Papir
Snaga lijepljenja na čeliku	0,28 N/mm
Primjena	za radove prekrivanja
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Vrsta proizvoda	Selotejp