



Stezna glava za OZ čahure oblik ADB, BT 40 A = 70, Stezni raspon: 2-16 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302880 2-16
GTIN	
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.
Kuglični ležaj i stezna matica za veću krutost i koncentričnost.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **ISO 10897**.

Dio isporuke:

Uključivo OZ stezna matica.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308806, AB stezni ključ br. 308820 – 308835, OZ čahura br. 309540 – 309565, C-ključ br. 628400.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski Ø D: 43 mm

Rezervna stezna matica br. 309670: 2 - 16

Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400: 40/42

Tehnički opis

Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	40/42
Rezervna stezna matica br. 309670	2 - 16
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Stezni raspon	2 - 16 mm

Vanjski Ø D	43 mm
Prihvat	BT 40 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

OZ stezna čahura za ureznike Nazivni stezni Ø d 6 mm	309540 6
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
OZ stezna čahura za ureznike Nazivni stezni Ø d 9 mm	309540 9
OZ stezna čahura za ureznike Nazivni stezni Ø d 8 mm	309540 8
C ključ s kljunom za vanjski Ø matice 40/42 mm	628400 40/42
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
OZ stezna čahura za ureznike Nazivni stezni Ø d 16 mm	309540 16
Povlačni vijak Mazak, zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
OZ stezna čahura za ureznike Nazivni stezni Ø d 14 mm	309540 14
OZ stezna čahura za ureznike Nazivni stezni Ø d 12 mm	309540 12
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladan za strmi konus 40 SK	308820 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
OZ stezna čahura za ureznike Nazivni stezni Ø d 10 mm	309540 10
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 40 SK	308812 40
OZ stezna čahura za ureznike Nazivni stezni Ø d 5 mm	309540 5
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
OZ stezna čahura za ureznike Nazivni stezni Ø d 11 mm	309540 11
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
OZ stezna čahura za ureznike Nazivni stezni Ø d 4 mm	309540 4
OZ stezna čahura za ureznike Nazivni stezni Ø d 13 mm	309540 13
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
OZ stezna čahura za ureznike Nazivni stezni Ø d 15 mm	309540 15

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
OZ stezna čahura za ureznike Nazivni stezni Ø d 7 mm	309540 7
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladan za strmi konus 40 SK	308830 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 40 SK	308810 40
Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40
Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40