

HOLEX**Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen, prikladno za strmi konus: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308801 40
GTIN	4045197644497
Razred artikla	32Z

Opis**Opis:**

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

Za alate sa strmom konusnom drškom **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Napomena:

Zabrtvljeno – s O-prstenom.

Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

Tehnički opis

prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 40
Navoj M	M16
L ₁	32 mm
prikladno za strmi konus	40
Ukupna duljina	57,15 mm
maksimalni pritezni moment	50 Nm
Ø vijenca D	23 mm

Ø glave d ₁	15 mm
Širina ključa	19 mm
norma steznog vijka	MAS 403
Vrsta proizvoda	stezni vijak

Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308825 40