



Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB, BT 40 kratko, Ø trna d1: 22mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 302900 22 |
| GTIN | 4250122613961 |
| Razred artikla | 36E |

Opis

Izvedba:

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.
Sve drške su brunirane.

Upotreba:

S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
S prstenom, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

Tehnički opis

| | |
|---|-------|
| Ø trna d ₁ | 22 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 55 mm |
| Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 22 |
| Rezervni prihvatni prsten br. 309870 | 22 |
| Vanjski Ø D | 40 mm |
| Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 22 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Prihvat | BT 40 kratko |
| Standard | DIN 6358 |
| Norma prihvata | ISO 7388-2 |
| Norma prihvata | JIS B6339 |
| Oblik | ADB |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 5 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Držać za glodala |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308760 40 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Prsten za glodaču glavu za trn Ø 22 mm | 309870 22 |
| Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 22 mm | 309860 22 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308806 40 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308785 40 |
| Specijalni ključ za trn Ø 22 mm | 309840 22 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308795 40 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308790 40 |