



## Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB, BT 40 kratko, Ø trna d1: 32mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302900 32
GTIN	4250122614005
Razred artikla	36E

### Opis

#### Izvedba:

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.  
Sve drške su brunirane.

#### Upotreba:

**S klinom**, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.<br>**S prstenom**, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

#### Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

#### Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

### Tehnički opis

Rezervni prihvatni prsten br. 309870	32
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	32 mm
Vanjski Ø D	58 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32

Prihvat	BT 40 kratko
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala

## Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Specijalni ključ za trn Ø 32 mm	309840 32
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 32 mm	309860 32
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Prsten za glodaču glavu za trn Ø 32 mm	309870 32
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40