



Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen, prikladno za strmi konus: 40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308806 40
GTIN	4045197644640
Razred artikla	32Z

Opis

Opis:

Držać alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

Za alate sa strmom konusnom drškom **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Napomena:

Zabrtvljeno – s O-prstenom.

Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

norma steznog vijka: MAS 403

Ø vijenca D: 23 mm

Ø glave d₁: 15 mm

Ukupna duljina: 57,15 mm

L₁: 32 mm

Navoj M: M16

maksimalni pritezni moment: 50 Nm

Tehnički opis

prikladno za strmi konus	40
Navoj M	M16
L ₁	32 mm

Ø vijenca D	23 mm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 40
Ukupna duljina	57,15 mm
maksimalni pritezni moment	50 Nm
Ø glave d ₁	15 mm
Širina ključa	19 mm
norma steznog vijka	MAS 403
Vrsta proizvoda	Pritezni vijak

Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308825 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40