

HOLEX
ER stezna čahura, ER 16, nazivni stezni \varnothing d: 6mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308920 6
GTIN	4045197151155
Razred artikla	32Z

Opis
Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Napomena:

 Raspon **steznog \varnothing manje je do 1 mm**, npr. \varnothing 10 – 9 mm, **osim kod \varnothing 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm)**.

Stezna čahura ER16, ER25 i ER32 bez brtve dostupna su u trgovini eShop i u veličinama u colima.

Tehnički opis

Nazivni stezni \varnothing d	6 mm
Prihvat	ER 16
Standard	ISO 15488-B
Točnost rotacije	$\leq 10 \mu\text{m}$
Tip	426 E
Vanjski \varnothing D	17 mm
Ukupna duljina	27,5 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

