



## Rotirajući šiljak za tokarenje 60°, Morse konus: 3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	320660 3
GTIN	4019208014272
Razred artikla	35R

### Opis

#### Izvedba:

- Tijelo i šiljak kaljeni.
- Šiljak cjelokupno kaljen, moguće višestruko brušenje.
- Valjni ležajevi s velikom točnošću rotacije.
- Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
- Specijalno brtvljenje sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.
- Vrh šiljka 60°.

#### Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

#### Upotreba:

Prikladno za sve vrste tokarilica, za grubo i fino tokarenje.

Ø kućišta D: 48,5 mm

Korisna duljina B: 70,5 mm

Najveći Ø vrha 60 ° A: 22 mm

maksimalna pogreška rotacije: 0,005 mm

za težinu obratka: 400 kg

### Tehnički opis

za težinu obratka	400 kg
maksimalna pogreška rotacije	0,005 mm

Ø kućišta D	48,5 mm
Najveći Ø vrha 60 ° A	22 mm
Korisna duljina B	70,5 mm
Morse konus	MK3
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice