

**Komplet papirnatih traka za prekrivanje, Širina×Duljina (mm×m): 19X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083645 19X50
GTIN	4005801208446
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

**tesakrepp® 4329** je **papirnata** tanka i **fleksibilna papirnata traka za prekrivanje od slabog krepa**, koja je vrlo otporna na rezanje i pruža srednju postojanost **lakova i ispuna**. Osim toga, također je prikladna za opće **radove pokrivanja i lakiranja** kod temperaturnih opterećenja do 70 °C.

**Napomena:**

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

**Tehnički opis**

širina	19 mm
Duljina	50 m
Debljina	0,13 mm
Oznaka proizvođača	tesakrepp® 4329
Boja	žućkasto

Materijal nosača	Papir
Posebnost	moguć otisak
Posebnost	moguće ručno trganje
Posebnost	ponovno preradivo
Vlačna čvrstoća	0,33 N/mm
s odvajajućim slojem (liner)	ne
relativna vlažnost u skladištu	50 - 70 %
postojanost na temperaturi do	70 °C
Temperatura skladištenja	15 - 35 °C
Sposobnost širenja	10 %
količina ljepljivih traka	16
ljepilo	Prirodni kaučuk
Primjena	za radove prekrivanja
Snaga lijepljenja na čeliku	0,28 N/mm
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Vrsta proizvoda	Selotejp