



Stezna glava za bušenje sa stezanjem bez ključa Extra RV plastična izvedba, tip: 10-1/2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	342200 10-1/2
GTIN	4019208415000
Razred artikla	39R

Opis

Izvedba:

- Glava za bušenje sa stezanjem alata bez ključa i samosteznim mehanizmom. Nije više potrebno dodatno stezanje (ni kod udarnog bušenja).
- Vrlo ergonomična, s jednostavnim posluživanjem. 6-kut za dodatno stezanje.
- Dobra koncentričnost.
- Izvedba za prolazne rupe za desni i lijevi hod (navoj M5 ili M6).

Opremljeno zaštitom od prevrtanja.

Tehnički opis

Tip	10-1/2
Stezni raspon	1 - 10 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	60,9 mm
maksimalna snaga stroja	1000 W
Vanjski Ø	42,7 mm
Prihvat	1/2-20 col
Duljina glave svrdla otvorena	55 mm
Radijalna blokada	da

Vrsta proizvoda

Bušaća glava sa zaštitom