



Stezna glava za bušenje sa stezanjem bez ključa Extra RV metalna izvedba, tip: 13-1/2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	342205 13-1/2
GTIN	4019208414935
Razred artikla	39R

Opis

Izvedba:

- Bušeća glava sa stezanjem alata bez ključa i samosteznim mehanizmom. Nije više potrebno dodatno stezanje (ni kod udarnog bušenja).
- Vrlo ergonomična, s jednostavnim posluživanjem. 6-kutna pomoć za zaključavanje
- Dobra koncentričnost.
- Izvedba za prolazne rupe za desni i lijevi hod (navoj M5 ili M6).

Opremljeno zaštitom od prevrtanja. Umetci od tvrdog metala za smanjenje trošenja.

Tehnički opis

maksimalna snaga stroja	1100 W
Duljina glave svrdla zatvorena	72,4 mm
Tip	13-1/2
Stezni raspon	1,5 - 13 mm
Vanjski Ø	42,7 mm
Prihvat	1/2-20 col
Duljina glave svrdla otvorena	64,5 mm
Radijalna blokada	da

Vrsta proizvoda

Bušaća glava sa zaštitom