

HOLEX**Stezna glava za bušenje s ozub. vijencem, tip: 10/16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	342220 10/16
GTIN	4045197152923
Razred artikla	32W

Opis**Izvedba:**

Vodilica ključa nije kaljena.

Za desni i lijevi hod.

S konusom bušeće glave DIN 238 za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

Upotreba:

Za univerzalne radove bušenja na električnim ručnim bušilicama, **udarnim bušilicama** i standardnim bušilicama.

Tehnički opis

Konus stezne glave	B 16
najveći konus stezne glave Ø	15,733 mm
Stezni raspon	1 - 10 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	77 mm
Tip	10/16
Vanjski Ø	42,4 mm

odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem	S2
Vrsta proizvoda	Bušaća glava sa zupčanim vijencem