



Stezna glava za bušenje s ozub. vijencem Prima, tip: 6/10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	342215 6/10
GTIN	4019208067018
Razred artikla	39R

Opis

Izvedba:

Čeljusti su kaljene.

Za desni i lijevi hod.

S konusom bušeće glave DIN 238 za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

Upotreba:

Za univerzalne radove bušenja na električnim ručnim bušilicama, **udarnim bušilicama** i standardnim bušilicama.

Tehnički opis

Tip	6/10
najveći konus stezne glave Ø	10,094 mm
Konus stezne glave	B 10
Duljina glave svrdla zatvorena	52,5 mm
Stezni raspon	0,5 - 6,5 mm
Vanjski Ø	29,5 mm

odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem

S1

Vrsta proizvoda

Bušaća glava sa zupčanim vijencem