

**Garant****Samostezna glava za bušenje, tip: 160/18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341250 160/18
GTIN	4045197152831
Razred artikla	31K

**Opis****Izvedba:**

**Visoko učinkovita** tročeljusna bušuća glava precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

**Upotreba:**

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

**Standard:**

**DIN 238**

**Tehnički opis**

Tip	160/18
Stezni raspon	3 - 16 mm
najveći konus stezne glave Ø	17,431 mm
Duljina glave svrdla otvorena	95,5 mm
Konus stezne glave	B 18 skraćén
Duljina glave svrdla zatvorena	109 mm
Vanjski Ø	56 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja

