

HOLEX**Stezna glava za bušenje s ozub. vijencem, tip: 13****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 342220 13 |
| GTIN | 4045197152930 |
| Razred artikla | 32W |

Opis**Izvedba:**

Vodilica ključa nije kaljena.

Za desni i lijevi hod.

S konusom bušeće glave DIN 238 za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

Upotreba:

Za univerzalne radove bušenja na električnim ručnim bušilicama, **udarnim bušilicama** i standardnim bušilicama.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Duljina glave svrdla zatvorena | 77 mm |
| najveći konus stezne glave Ø | 15,733 mm |
| Konus stezne glave | B 16 |
| Tip | 13 |
| Stezni raspon | 1,5 - 13 mm |
| Vanjski Ø | 42,4 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem | S2 |
| Vrsta proizvoda | Bušaća glava sa zupčanim vijencem |