

**HOLEX****Cilindrična drška, Ø drške / konus gl. za bušenje: 8/10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	342300 8/10
GTIN	4045197294388
Razred artikla	32X

**Opis****Izvedba:**

**Prokaljen i precizno brušen.** Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.

Precizna izvedba s cilindričnom drškom.

**Upotreba:**

Za prihvat glava za bušenje na glodalicama, automatima itd. Cilindrična drška može se **stegnuti u čahuri ili u steznoj glavi** glodala.

**Standard:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Tehnički opis**

Cilindrična drška, duljina	35 mm
Konus Ø D	10,094 mm
Konus stezne glave DIN 238	B 10
Ø drške	8 mm
Vrsta proizvoda	Prihvat bušaće glave