

HOLEX**Stezna glava za bušenje s ozub. vijencem, tip: 16/16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	342220 16/16
GTIN	4045197152947
Razred artikla	32W

Opis**Izvedba:**

Vodilica ključa nije kaljena.

Za desni i lijevi hod.

S konusom bušeće glave DIN 238 za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

Upotreba:

Za univerzalne radove bušenja na električnim ručnim bušilicama, **udarnim bušilicama** i standardnim bušilicama.

Tehnički opis

Stezni raspon	3 - 16 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	86,5 mm
Konus stezne glave	B 16
najveći konus stezne glave Ø	15,733 mm
Tip	16/16
Vanjski Ø	50 mm

odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem

S3

Vrsta proizvoda

Bušaća glava sa zupčanim vijencem