

HOLEX**Cilindrična drška, Ø drške / konus gl. za bušenje: 10/10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	342300 10/10
GTIN	4045197294395
Razred artikla	32X

Opis**Izvedba:**

Prokaljen i precizno brušen. Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.

Precizna izvedba s cilindričnom drškom.

Upotreba:

Za prihvat glava za bušenje na glodalicama, automatima itd. Cilindrična drška može se **stegnuti u čahuri ili u steznoj glavi** glodala.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Tehnički opis

Konus stezne glave DIN 238	B 10
Konus Ø D	10,094 mm
Cilindrična drška, duljina	40 mm
Ø drške	10 mm
Vrsta proizvoda	Prihvat bušaće glave