



## Stezna glava za bušenje s ozub. vijencem Prima, tip: 8



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	342215 8
GTIN	4019208066974
Razred artikla	39R

### Opis

#### Izvedba:

Čeljusti su kaljene.

Za desni i lijevi hod.

S konusom bušeće glave DIN 238 za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

#### Upotreba:

Za univerzalne radove bušenja na električnim ručnim bušilicama, **udarnim bušilicama** i standardnim bušilicama.

### Tehnički opis

Stezni raspon	0,5 - 8 mm
Tip	8
najveći konus stezne glave Ø	12,065 mm
Konus stezne glave	B 12
Duljina glave svrdla zatvorena	57,5 mm
Vanjski Ø	29,5 mm

odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem	S2
Vrsta proizvoda	Bušaća glava sa zupčanim vijencem