

HOLEX**Stezna glava za bušenje s ozub. vijencem, tip: 16/18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	342220 16/18
GTIN	4045197152954
Razred artikla	32W

Opis**Izvedba:**

Vodilica ključa nije kaljena.

Za desni i lijevi hod.

S konusom bušeće glave DIN 238 za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

Upotreba:

Za univerzalne radove bušenja na električnim ručnim bušilicama, **udarnim bušilicama** i standardnim bušilicama.

Tehnički opis

Stezni raspon	3 - 16 mm
Konus stezne glave	B 18
Duljina glave svrdla zatvorena	98 mm
Tip	16/18
najveći konus stezne glave \varnothing	17,78 mm
Vanjski \varnothing	50 mm

odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem	S3
Vrsta proizvoda	Bušaća glava sa zupčanim vijencem