

3M**Izolacijska vrpca, 19 mm×25 m, boja: BLUE****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083654 BLUE
GTIN	4054596615403
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

3M™ Temflex® 165 je **univerzalno primjenjiva, meka PVC izolacijska traka**. Teško zapaljiva. Samogaseća, dobra postojanost na ulje i sredstva za otapanje.

Upotreba:

Za izoliranje, vezanje u snop, učvršćivanje i markiranje u boji.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

Duljina	25 m
Boja	plava
širina	19 mm
Debljina	0,15 mm
Oznaka proizvođača	3M® Temflex® 165

Materijal nosača	PVC folija
Sposobnost širenja	200 %
Snaga lijepljenja na čeliku	0,2 N/mm
postojanost na temperaturi do	90 °C
Primjena	Oznaka
Primjena	Pričvrstiti
Primjena	Označavanje
Primjena	Izolirati
Primjena	Vežanje
relativna vlažnost u skladištu	50 - 60 %
Vlačna čvrstoća	2 N/mm
Temperatura skladištenja	20 - 23 °C
vrsta ljepljive trake	jednostrano
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Atribut imena proizvoda	19 mm×25 m
Vrsta proizvoda	Selotejp