

**Stezna glava za bušenje s ozub. vijencem Prima, tip: 10/12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	342215 10/12
GTIN	4019208018041
Razred artikla	39R

**Opis****Izvedba:**

Čeljusti su kaljene.

Za desni i lijevi hod.

S konusom bušeće glave DIN 238 za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

**Upotreba:**

Za univerzalne radove bušenja na električnim ručnim bušilicama, **udarnim bušilicama** i standardnim bušilicama.

**Tehnički opis**

Tip	10/12
Duljina glave svrdla zatvorena	60,5 mm
Konus stezne glave	B 12
najveći konus stezne glave Ø	12,065 mm
Stezni raspon	0,8 - 10 mm
Vanjski Ø	34,5 mm

odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem

S2

Vrsta proizvoda

Bušaća glava sa zupčanim vijencem