

**Samostezna glava za bušenje Supra, tip: 10/12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341400 10/12
GTIN	4019208189765
Razred artikla	39R

Opis**Izvedba:**

Industrijska izvedba

S konusom glave za bušenje DIN 238

Upotreba:

Za stolne bušilice.

Za postavljanje na drške br. 342300 – 342887 ili izravno na strojno vreteno.

Tehnički opis

Duljina glave svrdla zatvorena	86,1 mm
najveći konus stezne glave Ø	12,065 mm
Tip	10/12
Stezni raspon	0 - 10 mm
Konus stezne glave	B 12
Vanjski Ø	40,2 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja