

HOLEX**Stezna glava za bušenje s ozub. vijencem, tip: 10-3/8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	342235 10-3/8
GTIN	4045197152961
Razred artikla	32W

Opis**Izvedba:**

Vodilica ključa nije kaljena.

Za desni hod. **Upotrebljiva za desni i lijevi smjer vrtnje** jer može se osigurati vijkom (lijevi navoj).

Upotreba:

Za univerzalne radove bušenja na električnim ručnim bušilicama, **udarnim bušilicama** i standardnim bušilicama.

Tehnički opis

Stezni raspon	0,8 - 10 mm
Tip	10-3/8
Duljina glave svrdla zatvorena	61 mm
Vanjski Ø	33,3 mm
Prihvat	3/8-24 col
odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem	S2

Vrsta proizvoda

Bušaća glava sa zupčanim vijencem