



Stezna glava za bušenje s ozub. vijencem Prima, tip: 13



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	342215 13
GTIN	4019208018096
Razred artikla	39R

Opis

Izvedba:

Čeljusti su kaljene.

Za desni i lijevi hod.

S konusom bušeće glave DIN 238 za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

Upotreba:

Za univerzalne radove bušenja na električnim ručnim bušilicama, **udarnim bušilicama** i standardnim bušilicama.

Tehnički opis

Stezni raspon	1,5 - 13 mm
najveći konus stezne glave Ø	15,733 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	77 mm
Tip	13
Konus stezne glave	B 16
Vanjski Ø	42,8 mm

odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem

S2

Vrsta proizvoda

Bušaća glava sa zupčanim vijencem