



## Držac za glodače glave s rupama rashladnog kanala, oblik ADB, BT 40 kratko, Ø trna d<sub>1</sub>: 40mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303020 40
GTIN	4250122614227
Razred artikla	36E

### Opis

#### Izvedba:

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.  
Sve drške su brunirane.

#### Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

### Tehnički opis

Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	40
Ø trna d <sub>1</sub>	40 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	40
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Vanjski Ø D	88 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Prihvat	BT 40 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-2

Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

## Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 40 mm	309860 40
Specijalni ključ za trn Ø 40 mm	309840 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40